

## Śruby z łebem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc) 8.8 M20X140



Numer artykułu	01226.200.140
Marka	-
UBB	500571906188
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494288026
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

### Parametry techniczne

Średnica (d-D)	M20
Długość (L) (mm)	140
Klasa	8.8
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.

### Normy

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

### Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm<L≤200mm	52
b (min.): L>200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
k	12.5
P	2.50

### Rysunek techniczny



