

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M4X50

Numer artykułu	01230.040.050
Marka	-
UBB	953351864178
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492035905
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M4
Length	50 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017

Specyfikacja techniczna

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	50
P	0.7
s	7

Rysunek techniczny

