

Nakrętki sześciokątne **DIN 934** **Stal Ocynkowane, po żółtej** **pasywacji |8| M5**

Numer artykułu 01320.050.001

Marka -

UBB 950355017746

UNSPSC 31161727

Numer EAN 8715492042842

Opakowanie 250 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M5
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Specyfikacja techniczna

d-D	M5
m	4
P	0.8
s	8

Rysunek techniczny

