

Nakrętki sześciokątne **DIN 934** **Stal Ocynkowane, po żółtej** **pasywacji |8| M8**

Numer artykułu 01320.080.001

Marka -

UBB 950355018082

UNSPSC 31161727

Numer EAN 8715492042873

Opakowanie 250 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M8
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Specyfikacja techniczna

d-D	M8
m	6.5
P	1.25
s	13

Rysunek techniczny

