FABORY

Nakrętki sześciokątne **DIN 934 Stal Ocynkowane, po** żółtej **pasywacji |8| M20**

Numer artykułu	01320.200.001
Marka	-
UBB	950355018652
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715492042934
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M20
Klasa	|8|
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Specyfikacja techniczna

d-D	M20
m	16
P	2.5
s	30

Rysunek techniczny

