FABORY

Nakrętki sześciokątne **DIN 934 Stal Ocynkowane, po** żółtej **pasywacji |8| M22**

Numer artykułu	01320.220.001
Marka	-
UBB	950355018736
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715492042941
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M22
Klasa	|8|
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Specyfikacja techniczna

d-D	M22
m	18
P	2.5
s	32

Rysunek techniczny

