

Nakrętki sześciokątne **DIN 934** **Stal Ocynkowane, po żółtej** **pasywacji |8| M36**

Numer artykułu	01320.360.001
Marka	-
UBB	950355296506
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715492042996
Opakowanie 5	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M36
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Specyfikacja techniczna

d-D	M36
m	29
P	4
s	55

Rysunek techniczny

