FABORY

Nakrętki sześciokątne **DIN 934 Stal Ocynkowane, po** żółtej **pasywacji |8| M39**

Numer artykułu	01320.390.001
Marka	-
UBB	950355296688
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715492043009
Opakowanie 5	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M39
Klasa	|8|
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Specyfikacja techniczna

d-D	M39
m	31
P	4
s	60

Rysunek techniczny

