FABORY

Nakrętki sześciokątne **ISO 4032 Stal Ocynkowane, po** żółtej **pasywacji 8 M2,5**

Numer artykułu	01321.025.001
Marka	-
UBB	500645012377
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8717077050877
Opakowanie 1000	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M2.5
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	4032

Specyfikacja techniczna

d-D	M2.5
m (maks.)	2
P	0.45
s	5

Rysunek techniczny