

Nakrętki sześciokątne ISO 4032 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8 M3

Numer artykułu 01321.030.001

Marka -

UBB 951355017736

UNSPSC 31161727

Numer EAN 8715492406828

Opakowanie 250 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M3
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

ISO 4032

Specyfikacja techniczna

d-D	M3
m (maks.)	2.4
P	0.5
s	5.5

Rysunek techniczny

