

Nakrętki sześciokątne ISO 4032 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8 M6

Numer artykułu 01321.060.001

Marka -

UBB 951355018072

UNSPSC 31161727

Numer EAN 8715492406859

Opakowanie 250 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

ISO 4032

Specyfikacja techniczna

d-D	M6
m (maks.)	5.2
P	1
s	10

Rysunek techniczny

