FABORY

Nakrętki sześciokątne **ISO 4032 Stal Ocynkowane, po** żółtej **pasywacji 8 M20**

Numer artykułu	01321.200.001
Marka	-
UBB	950355965761
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715492406927
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M20
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	4032

Specyfikacja techniczna

d-D	M20
m (maks.)	18
P	2.5
s	30

Rysunek techniczny

