

Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Cynkowane gruba pasywacja Cr(III) |8| M12

Numer artykułu 01325.120.001

Marka -

UBB 500505356112

UNSPSC 31161727

Numer EAN 8715494207942

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Cynkowane gruba pasywacja Cr(III+)
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Specyfikacja techniczna

d-D	M12
m	10
P	1.75
s	19

Rysunek techniczny

