

Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji |8| M3

Numer artykułu	01326.030.001
Marka	-
UBB	950355870706
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715492407078
Opakowanie 250	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M3
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Specyfikacja techniczna

d-D	M3
m	2.4
P	0.5
s	5.5

Rysunek techniczny

