

Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji |8| M10

Numer artykułu 01326.100.001

Marka -

UBB 950355957925

UNSPSC 31161727

Numer EAN 8715492407122

Opakowanie 250 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Specyfikacja techniczna

d-D	M10
m	8
P	1.5
s	17

Rysunek techniczny

