

Nakrętki sześciokątne, MF drobnozwojne DIN 934 Stal Ocynkowane |8| M8X1,00

Numer artykułu 01330.080.100

Marka -

UBB 950355019239

UNSPSC 31161727

Numer EAN 8715493174054

Opakowanie 250 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M8
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny drobnozwojny

Normy

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Specyfikacja techniczna

d-D	M8
m	6.5
P	1
s	13

Rysunek techniczny

