

Nakrętki sześciokątne, MF drobnozwojne DIN 934 Stal Ocynkowane |8| M18X1,50

Numer artykułu 01330.180.150

Marka -

UBB 950355290988

UNSPSC 31161727

Numer EAN 8715493174146

Opakowanie 50 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M18
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny drobnozwojny

Normy

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Specyfikacja techniczna

d-D	M18
m	15
P	1.5
s	27

Rysunek techniczny

