FABORY

Nakrętki sześciokątne **DIN 934 Stal Ocynk** płatkowy **bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) |8| M6**

Numer artykułu	01336.060.001
Marka	-
UBB	500571891984
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715494282086
Opakowanie 2000	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Klasa	|8|
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny

Normy

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Specyfikacja techniczna

d-D	M6
m	5
P	1
s	10

Rysunek techniczny

