FABORY

Nakrętki sześciokątne **DIN 934 Stal Ocynk** płatkowy **bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) |8| M10**

Numer artykułu	01336.100.001
Marka	-
UBB	500571892149
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715494282109
Opakowanie 1000	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Klasa	|8|
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny

Normy

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Specyfikacja techniczna

d-D	M10
m	8
P	1.5
s	17

Rysunek techniczny

