

Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc) |8| M22

Numer artykułu	01336.220.001
Marka	-
UBB	500571892719
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715494282161
Opakowanie 125	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M22
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc)
Gwint	Metryczny

Normy

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Specyfikacja techniczna

d-D	M22
m	18
P	2.5
s	32

Rysunek techniczny

