

Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc) |8| M27

Numer artykułu	01336.270.001
----------------	---------------

Marka	-
-------	---

UBB	500571892974
-----	--------------

UNSPSC	31161727
--------	----------

Numer EAN	8715494282185
-----------	---------------

Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie
---------------	------------------------

Parametry techniczne

Diameter	M27
----------	-----

Klasa	8
-------	---

Gniazdo	Hexagon
---------	---------

Materiał	Stal
----------	------

Kierunek gwintu	Prawy
-----------------	-------

Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc)
---------------------	---

Gwint	Metryczny
-------	-----------

Normy

DIN	934
-----	-----

NEN	1560
-----	------

NF	E25-401
----	---------

Specyfikacja techniczna

d-D	M27
-----	-----

m	22
---	----

P	3
---	---

s	41
---	----

Rysunek techniczny

