

Nakrętki sześciokątne ISO 4032 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 8 M4

Numer artykułu	01337.040.001
Marka	-
UBB	500611918425
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715494421355
Opakowanie 250	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M4
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	4032
-----	------

Specyfikacja techniczna

d-D	M4
m (maks.)	3.2
P	0.7
s	7

Rysunek techniczny

