

Nakrętki sześciokątne ISO 4032 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 8 M30

Numer artykułu	01337.300.001
Marka	-
UBB	500611919589
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715494421461
Opakowanie 10	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M30
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	4032
-----	------

Specyfikacja techniczna

d-D	M30
m (maks.)	25.6
P	3.5
s	46

Rysunek techniczny

