

Nakrętki sześciokątne, MF drobnozwojne DIN 934 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji |8| M14X1,50

Numer artykułu 01340.140.150

Marka -

UBB 950355300217

UNSPSC 31161727

Numer EAN 8715492407276

Opakowanie 100 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M14
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny drobnozwojny

Normy

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Specyfikacja techniczna

d-D	M14
m	11
P	1.5
s	22

Rysunek techniczny

