

Nakrętki sześciokątne, MF drobnozwojne DIN 934 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji |8| M20X2,00

Numer artykułu 01340.200.200

Marka -

UBB 950355300886

UNSPSC 31161727

Numer EAN 8715492407320

Opakowanie 1 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M20
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny drobnozwojny

Normy

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Specyfikacja techniczna

d-D	M20
m	16
P	2
s	30

Rysunek techniczny

