

Nakrętki sześciokątne, MF drobnozwojne DIN 934 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji |8| M22X2,00

Numer artykułu 01340.220.200

Marka -

UBB 950355301041

UNSPSC 31161727

Numer EAN 8715492407344

Opakowanie 25 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M22
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny drobnozwojny

Normy

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Specyfikacja techniczna

d-D	M22
m	18
P	2
s	32

Rysunek techniczny

