

Nakrętki sześciokątne, MF drobnozwojne DIN 934 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji |8| M30X1,50 (≠DIN)

Numer artykułu	01340.300.150
Marka	-
UBB	950355301538
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715492407399
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M30
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny drobnozwojny

Normy

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Specyfikacja techniczna

d-D	M30
m	24
P	1.5
s	46

Rysunek techniczny

