

Nakrętki sześciokątne, BSW BS 1083 Stal Bez pokrycia Gr.A 1/2

Numer artykułu	03460.127.001
Marka	-
UBB	950355039609
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715492111708
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1/2 Inch
Klasa	Gr.A
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Całowy, Whitworth'a (BSW)
Zwoje gwintu na cal	12
Info	Gwint Whitworth'a (BSW/BSF) nie jest zalecany do międzynarodowego stosowania. Zaleca się stosowanie gwintu metrycznego (M/MF) lub zunifikowanego (UNC/UNF).W zależności od dostępności wymiary mogą się różnić.

Normy

BS 1083

Specyfikacja techniczna

A	0.82
E	0.437

Rysunek techniczny

FABORY

