

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 10.9 M16X50

Numer artykułu 04100.160.050

Marka -

UBB 500621747897

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715494507059

Opakowanie 50 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M16
Length	50 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	50
P	2

Rysunek techniczny



