

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane 10.9 M10X120

Numer artykułu 04101.100.120

Marka -

UBB 500648297942

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8717077206748

Opakowanie 50 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Length	120 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	120
P	1.5

Rysunek techniczny



