


Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 10.9 M12X60/S=19



Numer artykułu 04104.120.060

Marka -

UBB 953351909064

UNSPSC 31161620

EAN 8715493175440

Opakowanie 1 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Średnica (d-D)	M12
Długość (L) (mm)	60
Klasa	10.9
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny
Szerokość klucza	19

Normy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Specyfikacja techniczna

b (min.): 36
 125mm < L ≤ 200mm

b (min.): L > 200mm 49

b (min.): L ≤ 125mm 30

k 7.5

P 1.75

s 19

Rysunek techniczny

