

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 10.9 M14X80/S=22

Numer artykułu	04104.140.080
Marka	-
UBB	953351909890
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715493175655
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M14
Length	80 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.


Normy

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8

Rysunek techniczny



L (mm) 80

P 2

s 22