FABORY

# Śruby **z** łbem sześciokątnym **ISO 4014 Stal Ocynkowane, po** żółtej **pasywacji 10.9 M16X70**

| | |
|---|---|
| Numer artykułu | 04104.160.070 |
| Marka | - |
| UBB | 953351910377 |
| UNSPSC | 31161620 |
| Numer EAN | 8715493175747 |
| Opakowanie 1 | Tylko pełne opakowanie |

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| Diameter | M16 |
| Length | 70 mm |
| Klasa | 10.9 |
| Gniazdo | Hexagon |
| Kształt łba | Łeb sześciokątny |
| Materiał | Stal |
| Kierunek gwintu | Prawy |
| Obróbka powierzchni | Ocynkowane, po żółtej pasywacji |
| Gwint | Metryczny |
| Info | Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. |


## Normy

| | |
|---|---|
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN | 931 |
| NF | E25-112 |
| NEN | 1555 |
| ISO | 4014 |

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 44 |
| b (min.): L200mm | 57 |
| b (min.): L≤125mm | 38 |
| d-D | M16 |
| k | 10 |

## Rysunek techniczny



| | |
|---|---|
| L (mm) | 70 |
| P | 2 |
| s | 24 |