

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 10.9 M20X130

Numer artykułu	04104.200.130
Marka	-
UBB	500500595961
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494055307
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M20
Length	130 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.


Normy

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Rysunek techniczny



L (mm) 130

P 2.5

s 30