

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc) 10.9 M6X30

Numer artykułu	04105.060.030
Marka	-
UBB	500505619899
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494438865
Opakowanie 500	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Length	30 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.


Normy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	30

Rysunek techniczny



P

1

s

10
