FABORY

Śruby z łbem sześciokątnym **DIN 931 Stal Ocynk** płatkowy **bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.9 M6X40**

Numer artykułu	04105.060.040
Marka	-
UBB	500505620038
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494438902
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Length	40 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.


Normy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	40

Rysunek techniczny



P	1
s	10