FABORY

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.9 M6X50

Numer artykułu	04105.060.050
Marka	-
UBB	500505620111
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494438919
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Length	50 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.


Normy

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	50

Rysunek techniczny



P	1
s	10