

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.9 M8X70

Numer artykułu	04105.080.070
Marka	-
UBB	500505560549
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494439053
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M8
Length	70 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.


Normy

NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	70

Rysunek techniczny



P 1.25

s 13
