FABORY

Śruby **z** łbem sześciokątnym **DIN 931 Stal Ocynk** płatkowy **bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.9 M10X90**

Numer artykułu	04105.100.090
Marka	-
UBB	500505561208
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494439176
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Length	90 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.


Normy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Rysunek techniczny



L (mm)	90
P	1.5
s	17