

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.9 M10X120

Numer artykułu	04105.100.120
Marka	-
UBB	500574308168
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494301626
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Length	120 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.


Normy

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Rysunek techniczny



L (mm) 120

P 1.5

s 17