FABORY

Śruby **z** łbem sześciokątnym **DIN 931 Stal Ocynk** płatkowy **bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.9 M12X60**

Numer artykułu	04105.120.060
Marka	-
UBB	500505561794
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494439275
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	60 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.


Normy

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Rysunek techniczny



L (mm)	60
P	1.75
s	19