

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.9 M12X80

Numer artykułu	04105.120.080
Marka	-
UBB	500505561950
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494439312
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	80 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.


Normy

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Rysunek techniczny



L (mm)	80
P	1.75
s	19