

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.9 M14X50

Numer artykułu	04105.140.050
Marka	-
UBB	500505562370
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494439381
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M14
Length	50 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.


Normy

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8

Rysunek techniczny



L (mm) 50

P 2

s 22