

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fZnnc) 10.9 M14X60

Numer artykułu	04105.140.060
Marka	-
UBB	500505562453
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494439398
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M14
Length	60 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.


Normy

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8

Rysunek techniczny



L (mm) 60

P 2

s 22