

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.9 M16X90

Numer artykułu	04105.160.090
Marka	-
UBB	500505563287
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494439534
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M16
Length	90 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.


Normy

NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Rysunek techniczny



L (mm) 90

P 2

s 24