FABORY

Śruby **z** łbem sześciokątnym **DIN 931 Stal Ocynk** płatkowy **bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.9 M20X120**

Numer artykułu	04105.200.120
Marka	-
UBB	500505564921
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494439695
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M20
Length	120 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.


Normy

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Rysunek techniczny



L (mm)	120
P	2.5
s	30