

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc) 10.9 M20X160

Numer artykułu	04105.200.160
Marka	-
UBB	500505565183
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494440417
Opakowanie 10	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M20
Length	160 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.


Normy

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Rysunek techniczny



L (mm) 160

P 2.5

s 30