FABORY

Śruby **z** łbem sześciokątnym **DIN 931 Stal Ocynk** płatkowy **bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.9 M24X90**

Numer artykułu	04105.240.090
Marka	-
UBB	500505565423
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494440516
Opakowanie 10	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M24
Length	90 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.


Normy

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Rysunek techniczny



L (mm)	90
P	3
s	36