FABORY

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.9 M24X180

Numer artykułu	04105.240.180
Marka	-
UBB	500505565910
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494440646
Opakowanie 10	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M24
Length	180 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.


Normy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Rysunek techniczny



L (mm)	180
P	3
s	36