

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 12.9 M20X80

Numer artykułu 04108.200.080

Marka -

UBB 955351411629

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715493849969

Opakowanie 25 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M20
Length	80 mm
Klasa	12.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	80
P	2.5

Rysunek techniczny



